

**Garant**

**Profilrømningsindsats, indvendig Torx Plus® Ø d = 12 mm, TiN, Torx Plus®-profil: IP8mm**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	293017 IP8
GTIN	4062406396732
Artikelklasse	29L

**Beskrivelse****Udførelse:**

Med TiN-belægning.

**Anvendelse:**

Til fremstilling af profiler **i en arbejdsgang.**

**Passer til:**

Profilrømningsholder 293020 – 293079.

**Bemærk:**

- **Specialstørrelser og specialprofiler på forespørgsel.**
- **Du finder detaljerede vejledende værdier i vores app ToolScout.**

**Teknisk beskrivelse**

Skæremateriale	HSS
Torx® radialnitning, udv. diameter	2,3 mm
L	2 mm
Forborings-Ø	2 mm
Tolerance	+ 0,005 til +0,02 mm
Profil	Torx Plus®
L <sub>1</sub>	25 mm

Ød	12 mm
Belægning	TiN
Produkttype	Not- og profilstødningsværktøj