

Garant

Profilrømningsindsats, indvendig Torx Plus® Ø d = 12 mm, TiN, Torx Plus®-profil: IP10mm

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	293017 IP10
GTIN	4062406396749
Artikelklasse	29L

Beskrivelse**Udførelse:**

Med TiN-belægning.

Anvendelse:

Til fremstilling af profiler **i en arbejdsgang.**

Passer til:

Profilrømningsholder 293020 – 293079.

Bemærk:

- **Specialstørrelser og specialprofiler på forespørgsel.**
- **Du finder detaljerede vejledende værdier i vores app ToolScout.**

Teknisk beskrivelse

Forborings-Ø	2,3 mm
Torx® radialnitning, udv. diameter	2,7 mm
L	2 mm
Skæremateriale	HSS
Tolerance	+ 0,005 til +0,02 mm
Profil	Torx Plus®
L ₁	25 mm

Ød	12 mm
Belægning	TiN
Produkttype	Not- og profilstødningsværktøj