

**Garant****Profilrømningsindsats, indvendig Torx Plus® Ø d = 8 mm, TiN, Torx Plus®-profil: IP30mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	293015 IP30
GTIN	4062406396718
Artikelklasse	29L

**Beskrivelse****Udførelse:**

Med TiN-belægning.

**Anvendelse:**

Til fremstilling af profiler i en arbejdsgang.

**Passer til:**

Profilrømningsholder 293020 – 293079.

**Bemærk:**

- **Specialstørrelser og specialprofiler på forespørgsel.**
- **Du finder detaljerede vejledende værdier i vores app ToolScout.**

**Teknisk beskrivelse**

Forborings-Ø	4,5 mm
Torx® radialnitning, udv. diameter	5,5 mm
L	4,5 mm
Skæremateriale	HSS
Tolerance	+ 0,005 til +0,02 mm
Profil	Torx Plus®
L <sub>1</sub>	18 mm

Ød	8 mm
Belægning	TiN
Produkttype	Not- og profilstødningsværktøj