

Garant**Profilrømningsindsats, indvendig Torx Plus® Ø d = 12 mm, TiN, Torx Plus®-profil: IP15mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	293017 IP15
GTIN	4062406396756
Artikelklasse	29L

Beskrivelse**Udførelse:**

Med TiN-belægning.

Anvendelse:

Til fremstilling af profiler **i en arbejdsgang.**

Passer til:

Profilrømningsholder 293020 – 293079.

Bemærk:

- **Specialstørrelser og specialprofiler på forespørgsel.**
- **Du finder detaljerede vejledende værdier i vores app ToolScout.**

Teknisk beskrivelse

Forborings-Ø	2,7 mm
L	3 mm
Skæremateriale	HSS
Torx® radialnitning, udv. diameter	3,3 mm
Tolerance	+ 0,005 til +0,02 mm
Profil	Torx Plus®
L ₁	25 mm

Ød	12 mm
Belægning	TiN
Produkttype	Not- og profilstødningsværktøj