

Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 16/12mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260707 16/12
GTIN	4062406396824
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Funktionsbredde L ₄	20 mm
ISO-kode holder	SSSCR/L 1616H12
Hovedlængde L ₁	18 mm
passende vendeskærsplatter	SC.. 1204..
Skaftstørrelse	16 mm
Samlet længde L	100 mm
Underlægsplade	269005 9
Vendeplatteskruesæt	269028 20
Plattestørrelse	12 mm
Skrue til underlagsplade	269013 5
Norm	DIN ISO 5610
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	45 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt

Produkttype

Skærholder

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 20

269028 20

Underlagsplatte Type 9

269005 9

Skrue til underlagsplatte Type 5

269013 5