

**Garant****Skærholder, højre, Skaft- /plattestørrelse: 16/12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260706 16/12
GTIN	4062406396817
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Hovedlængde L <sub>1</sub>	18 mm
passende vendeskærsplatter	SC.. 1204..
Underlægsplade	269005 9
Funktionsbredde L <sub>4</sub>	20 mm
Skaftstørrelse	16 mm
Skrue til underlagsplatte	269013 5
Vendeplatteskruesæt	269028 20
Plattestørrelse	12 mm
ISO-kode holder	SSSCR/L 1616H12
Samlet længde L	100 mm
Norm	DIN ISO 5610
Indsatstype	højre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	45 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt

Produkttype

Skærholder

---

**Tilbehør**

Underlagsplatte Type 9

269005 9

Vendeplatteskruesæt Type 20

269028 20

Skrue til underlagsplatte Type 5

269013 5