

**Garant****Skærholder, højre, Skaft- /plattestørrelse: 25/11mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261308 25/11
GTIN	4062406396831
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Plattestørrelse	11 mm
Samlet længde L	150 mm
Skaftstørrelse	25 mm
Hovedlængde L <sub>1</sub>	22,9 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 22
passende vendeskærsplatter	VC.. 1103..
Funktionsbredde L <sub>4</sub>	32 mm
ISO-kode holder	SVHCR/L 2525M11
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	højre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	107,5 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

---

## Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 22

269028 22