

Garant**Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 25/11mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261309 25/11
GTIN	4062406396848
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

ISO-kode holder	SVHCR/L 2525M11
Hovedlængde L ₁	22,9 mm
Samlet længde L	150 mm
passende vendeskærsplatter	VC.. 1103..
Skaftstørrelse	25 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 22
Funktionsbredde L ₄	32 mm
Plattestørrelse	11 mm
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	107,5 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 22

269028 22