

**Garant****Borestænger HM, højre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 16/11mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261112 16/11
GTIN	4062406398019
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Hovedlængde $L_1$	31,4 mm
Spændehøjde $L_2$	15 mm
Samlet længde $L$	200 mm
Indstillingsvinkel $\kappa$	142 grader
Midterforskydning $L_3$	2 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 7
ISO-kode holder	E16R SVJBR/L 11
Halsbredde $L_4$	9,5 mm
passende vendeskærsplatter	VB.. 1103..
Plattestørrelse	11 mm
Mindste forborings- $\varnothing D_{\min}$	22 mm
Skaft- $\varnothing D_s$	16 mm
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	8xD
Skæremateriale	HM
Indvendig køling	ja

Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

---

## Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 7	269028 7
----------------------------	----------