

**Garant****Borestænger HM, højre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 20/11 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261112 20/11
GTIN	4062406398026
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Indstillingsvinkel $\kappa$	142 grader
Vendeplatteskruesæt	269028 7
Samlet længde L	250 mm
Mindste forborings-Ø $D_{\min}$	24 mm
ISO-kode holder	E20S SVJBR/L 11
Hovedlængde $L_1$	38 mm
Spændehøjde $L_2$	19 mm
Halsbredde $L_4$	11 mm
Midterforskydning $L_3$	2 mm
Plattestørrelse	11 mm
passende vendeskærsplatter	VB.. 1103..
Skaft-Ø $D_s$	20 mm
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	8×D
Skæremateriale	HM
Indvendig køling	ja

Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

---

## Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 7	269028 7
----------------------------	----------