

Garant**Borestænger HM, højre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 25/16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261112 25/16
GTIN	4062406398033
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

ISO-kode holder	E25S SVJBR/L 16
Vendeplatteskruesæt	269028 8
Hovedlængde L_1	44 mm
Mindste forborings-Ø D_{min}	28 mm
Spændehøjde L_2	24 mm
Halsbredde L_4	16,5 mm
Plattestørrelse	16 mm
passende vendeskærsplatter	VB.. 1604..
Samlet længde L	250 mm
Indstillingsvinkel κ	142 grader
Midterforskydning L_3	4,6 mm
Skaft-Ø D_s	25 mm
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	8×D
Skæremateriale	HM
Indvendig køling	ja

Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 8	269028 8
----------------------------	----------