

**Garant****Borestænger HM, Venstre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 16/11mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261113 16/11
GTIN	4062406398040
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Vendeplatteskruesæt	269028 7
Halsbredde L <sub>4</sub>	9,5 mm
ISO-kode holder	E16R SVJBR/L 11
Midterforskydning L <sub>3</sub>	2 mm
passende vendeskærsplatter	VB.. 1103..
Mindste forborings-Ø D <sub>min</sub>	22 mm
Samlet længde L	200 mm
Plattestørrelse	11 mm
Spændehøjde L <sub>2</sub>	15 mm
Indstillingsvinkel κ	142 grader
Hovedlængde L <sub>1</sub>	31,4 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	8×D
Skæremateriale	HM
Indvendig køling	ja

Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

---

## Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 7	269028 7
----------------------------	----------