

**Garant****Borestænger HM, Venstre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 20/11mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261113 20/11
GTIN	4062406398057
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

passende vendeskærsplatter	VB.. 1103..
Indstillingsvinkel $\kappa$	142 grader
Mindste forborings-Ø $D_{\min}$	24 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 7
Midterforskydning $L_3$	2 mm
ISO-kode holder	E20S SVJBR/L 11
Plattestørrelse	11 mm
Samlet længde $L$	250 mm
Hovedlængde $L_1$	38 mm
Spændehøjde $L_2$	19 mm
Halsbredde $L_4$	11 mm
Skaft-Ø $D_5$	20 mm
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	8×D
Skæremateriale	HM
Indvendig køling	ja

Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

---

## Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 7	269028 7
----------------------------	----------