

Garant**Borestænger HM, Venstre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 25/16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261113 25/16
GTIN	4062406398064
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Plattestørrelse	16 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 8
Halsbredde L_4	16,5 mm
Samlet længde L	250 mm
Hovedlængde L_1	44 mm
ISO-kode holder	E25S SVJBR/L 16
passende vendeskærsplatter	VB.. 1604..
Indstillingsvinkel κ	142 grader
Midterforskydning L_3	4,6 mm
Spændehøjde L_2	24 mm
Mindste forborings-Ø D_{min}	28 mm
Skaft-Ø D_s	25 mm
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	8×D
Skæremateriale	HM
Indvendig køling	ja

Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 8	269028 8
----------------------------	----------