



Trykluftsbåndsliber Dynafile®, Type: 15302



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	079551 15302
GTIN	616026153028
Artikelklasse	03R

Beskrivelse

Udførelse:

Maskiner til alsidig brug med **indstillelig slibebåndsføring, præcis ligeudløb** og udskiftelig **kontaktarm** til bearbejdning med kontakthjul eller anpresningsflade. Komposit-slibebåndsafdækningen muliggør **hurtigt** og **enkelt slibebåndsskift**. **Slibebåndskølingen** via udluftningen øger slibebåndets standtid. Justerbart greb. **Dynafile® III, ydelsesstærk 520-W**-sliber til stort fremdrift i arbejdet, **overfladebearbejdningssæt, justerbart slibehoved** med ekstra støttegreb. Slibebåndsmål 6, 13, 19, 25×457 mm.

Anvendelse:

Til slibning, afgratning, overblænding, finish og polering; ideel til fleksibel bearbejdning på vanskeligt tilgængelige steder.

Leveringsomfang:

Inklusive nødvendige nipler.

Bemærk:

Yderligere kontaktarmsudførelser til Dynafile® fra nr. 079559 fås på forespørgsel eller i vores eShop.

Teknisk beskrivelse

Udgangseffekt	522 W
Arbejdsstøj	87 dB(A)
Maks. vibration iht. EN	< 2,5 m/s ²
Båndbredde	6; 13; 19; 25 mm
Producentbetegnelse	Dynaflex III Kit
Maks. luftbehov	906 l/min
maks. omdrejningstal	20000 min ⁻¹
Båndlængde	457 mm
Vægt	1,1 kg
Modelrække	Dynaflex III
Tryklufttilslutning	1/4 tommer
Tilslutningsgevind	NPT
Emballage	Kuffert
Produkttype	Båndslibere

Tilbehør

Kontaktarm til Dynaflex® III Type 15350	079561 15350
Kontaktarm til Dynaflex® III Type 15357	079561 15357
Kontaktarm til Dynaflex® III Type 15321	079561 15321