

**Kombi-planforsænknersæt i træholder, Størrelse / skaftstr.: 2MK2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	156700 2MK2
GTIN	4033591011618
Artikelklasse	16C

Beskrivelse**Udførelse:**

Udvalg af holdere, forsænkere og styr til bearbejdning af de mest gængse borings-Ø.

Anvendelse:

Til DIN-sænkninger samt med den passende tap-/forsænker-kombination til trinboringer eller sænkninger uden for standarden.

Indhold:

1 flad forsænker nr. 156730 af hver: 26; 28; 30; 32; 33; 34; 36

1 styretap nr. 156750 af hver: 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25

1 holder nr. 156720 med skaft af hver: MK2

Bemærk:

Kombi-forsænknersæt også i HSS med TIN-belægning som ekstraudstyr samt påloddede HM-skær og med ISO-vendeplatter i „T“-form kan leveres på forespørgsel.

Indvendig køling: ja

Antal skær Z: 3

Antal skær Z: 4

Antal skær Z: 3

Antal skær Z: 4

Forsækningsområde: 26 - 36 mm

Teknisk beskrivelse

Forsænkingsområde	26 - 36 mm
Antal skær Z	3
Antal skær Z	4
Skæremateriale	HSS
Indvendig køling	ja
Produkttype	Planforsænker

Tilbehør

Kombi-planforsænkerholder Størrelse / skaftgr. 2MK2	156720 2MK2
---	-------------