



Excenter-spændeklemme med kloskive, Gevind M: M12



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	370008 M12
GTIN	4046368875887
Artikelklasse	37M

Beskrivelse

Udførelse:

- Lille pladsbehov, derved få interferenskonturer.
- Opspænding af vilkårligt formede emner.

Klemmeskive i indsathærdet stål med stålexcenterskrue.

Leveringsomfang:

1 stk. stålskrue, 1 stk. klemmeskive.

Bemærk:

Ved klemme M 10 kræves en sekskantvinkelskruestrækker str. 7!

Teknisk beskrivelse

Spændekraft	18 kN
Skivehøjde H	9,6 mm
Maks. tilspændingsmoment	88 Nm
Gevind M	M12
Excentervandring S_1	2 mm

Indvendig sekskantskive SW ₁	8 mm
Mål A	12,7 mm
Gevindlængde L	25 mm
Kloskive Ø D ₁	25,4 mm
Produkttype	Excenterspændeklemme