




Excenterspændeklemme, T-notens nominelle mål: 8mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	370009 8
GTIN	4046368509225
Artikelklasse	37M

Beskrivelse

Udførelse:

- Lille pladsbehov, derved få interferenskonturer.
- Opspænding af vilkårligt formede emner.
- 6-kant-messingskive med stål-excenterskrue.
- Fastgørelse i T-noten via låsespændeskrue.

Anvendelse:

Særligt velegnet til opspænding af flade komponenter.

Leveringsomfang:

1 stk. stålskrue, 1 stk. klemmeskive.

Teknisk beskrivelse

Gevind M	M6
Spændekraft	3,4 kN
Maks. tilspændingsmoment	8,5 Nm
Excentervandring S_1	1 mm
Skivehøjde H	4,8 mm
Indvendig sekskantskive SW_1	4 mm

Sekskantskive SW	16 mm
Længde L	23,2 mm
SW ₂	3 mm
maks. tilspændingsmoment, låseskrue	7,7 Nm
Produkttype	Excenterspændeklemme