




## Excenterspændeklemme, T-notens nominelle mål: 18mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	370009 18
GTIN	4046368509324
Artikelklasse	37M

### Beskrivelse

#### Udførelse:

- Lille pladsbehov, derved få interferenskonturer.
- Opspænding af vilkårligt formede emner.
- 6-kant-messingskive med stål-excenterskrue.
- Fastgørelse i T-noten via låsespændeskrue.

#### Anvendelse:

Særligt velegnet til opspænding af flade komponenter.

#### Leveringsomfang:

1 stk. stålskrue, 1 stk. klemmeskive.

### Teknisk beskrivelse

Sekskantskive SW	25 mm
Indvendig sekskantskive SW <sub>1</sub>	8 mm
Gevind M	M12
Maks. tilspændingsmoment	61 Nm
Spændekraft	18 kN

Excentervandring $S_1$	2 mm
Skivehøjde H	9,5 mm
$SW_2$	6 mm
Længde L	34,7 mm
maks. tilspændingsmoment, låseskrue	55 Nm
Produkttype	Excenterspændeklemme