




## Excenterspændeklemme, T-notens nominelle mål: 14mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	370009 14
GTIN	4046368509287
Artikelklasse	37M

### Beskrivelse

#### Udførelse:

- Lille pladsbehov, derved få interferenskonturer.
- Opspænding af vilkårligt formede emner.
- 6-kant-messingskive med stål-excenterskrue.
- Fastgørelse i T-noten via låsespændeskrue.

#### Anvendelse:

Særligt velegnet til opspænding af flade komponenter.

#### Leveringsomfang:

1 stk. stålskrue, 1 stk. klemmeskive.

### Teknisk beskrivelse

Indvendig sekskantskive SW <sub>1</sub>	7 mm
Spændekraft	9 kN
Skivehøjde H	6,4 mm
Maks. tilspændingsmoment	28 Nm
Sekskantskive SW	21 mm
Gevind M	M10

Excentervandring $S_1$	1,6 mm
$SW_2$	5 mm
Længde L	30,5 mm
maks. tilspændingsmoment, låseskrue	35 Nm
Produkttype	Excenterspændeklemme