




Excenterspændeklemme, T-notens nominelle mål: 22mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	370009 22
GTIN	4046368509362
Artikelklasse	37M

Beskrivelse

Udførelse:

- Lille pladsbehov, derved få interferenskonturer.
- Opspænding af vilkårligt formede emner.
- 6-kant-messingskive med stål-excenterskrue.
- Fastgørelse i T-noten via låsespændeskrue.

Anvendelse:

Særligt velegnet til opspænding af flade komponenter.

Leveringsomfang:

1 stk. stålskrue, 1 stk. klemmeskive.

Teknisk beskrivelse

Excentervandring S_1	2,5 mm
Sekskantskive SW	30 mm
Gevind M	M16
Skivehøjde H	12,7 mm
Maks. tilspændingsmoment	135 Nm

Spændekraft	27 kN
Indvendig sekskantskive SW ₁	12 mm
Længde L	44,3 mm
SW ₂	6 mm
maks. tilspændingsmoment, låseskrue	55 Nm
Produkttype	Excenterspændeklemme