



## Stereomikroskop STEMI 305 med kameraudgang, Type: 305TRINO



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	491836 305TRINO
GTIN	2050001932624
Artikelklasse	49B

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Stereomikroskop til tredimensionale, lyskraftige og skarpe billeder. Greenough-design af hensyn til optimal gengivelseskvalitet. **Integreret, lodret LED-lyskilde.** Øjenafstand og fejlsyn kan indstilles og udlignes individuelt. Bæregreb til mobil anvendelse. Koldlysstativ, overfladelysbetjening, flad gennemlysbasis (lyst område/mørkt område), søjle med drev og 145 mm vandring. Med ekstra spot K LED med zoom- og højdeindstillelig lysstråle. Med integreret C-Mount kameraudgang.

#### Specialtilbehør:

AxioCam 491852 og 491853

Polarisationstilbehør til spot og gennemlys.

Forsatsoptikker 0,75× / 1,5× / 2,0× på forespørgsel.

#### Bemærk:

**Følgende fås som ekstraudstyr:** Udførelse med integreret Wi-Fi-kamera og router. Udførelse uden gennemlysenhed.

Forstørrelse (x gange): 8 - 40

Zoom: 5 : 1

Synsfelt-Ø: 29 mm

Okular: PL 10×

Arbejdsafstand: 110 mm

## Teknisk beskrivelse

Zoom	5 : 1
Okular	PL 10×
Synsfelt-Ø	29 mm
Arbejdsafstand	110 mm
Forstørrelse (x gange)	8 - 40
Energiforsyning	Med kabel
Produkttype	Stereomikroskop

## Tilbehør

Mikroskopkamera AxioCam 105 color Type 105C	491853 105C
Okularer, par	491832
Mikroskopkamera AxioCam ERc5s Type ERC5S2	491852 ERC5S2