

Garant**XDPW 070308 SR, HB7525, Type: ST1400****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	212927 ST1400
GTIN	4045197812568
Artikelklasse	21A

Beskrivelse**Bemærk:**Vejledende værdier for $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \text{ maks}}$ Tilspænding f_z pr. tand: 0,65 mm

ISO-kode, vendeskærsplatte: XDPW 070308 SR

Type: ST1400

Hjørneradius: 0,8 mm

Programmeringsradius ved $a_{p \text{ maks}}$: 1,58 mm**Teknisk beskrivelse**

Type	ST1400
Programmeringsradius ved $a_{p \text{ maks}}$	1,58 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	XDPW 070308 SR
Hjørneradius	0,8 mm
Type	HB7525
Skæremateriale	HM

Maks. skæredybde $a_{p,max}$	0,85 mm
Tilspænding f_z pr. tand	0,65 mm
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning