


**Garant****XDPW 09T308 SR, HB7525, Type: ST1400**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	212949 ST1400
GTIN	4045197812612
Artikelklasse	21A

## Beskrivelse

**Bemærk:**Vejledende værdier for  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \text{ maks}}$ Tilspænding  $f_z$  pr. tand: 0,79 mm

ISO-kode, vendeskærsplatte: XDPW 070308 SR

Type: ST1400

Hjørneradius: 0,8 mm

Programmeringsradius ved  $a_{p \text{ maks.}}$ : 1,99 mm

## Teknisk beskrivelse

Programmeringsradius ved $a_{p \text{ maks.}}$	1,99 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	XDPW 070308 SR
Type	ST1400
Hjørneradius	0,8 mm
Type	HB7525
Skæremateriale	HM

Maks. skæredybde $a_{p,max}$	1,15 mm
Tilspænding $f_z$ pr. tand	0,79 mm
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning