


**Garant****XDPW 09T308 SR, HB7720, Type: HART****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	212956 HART
GTIN	4045197812636
Artikelklasse	21A

**Beskrivelse****Bemærk:**Vejledende værdier for  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \text{ maks}}$ Tilspænding  $f_z$  pr. tand: 0,43 mm

ISO-kode, vendeskærsplatte: XDPW 09T308 SR

Type: HÅRD

Hjørneradius: 0,8 mm

Programmeringsradius ved  $a_{p \text{ maks}}$ : 1,99 mm**Teknisk beskrivelse**

ISO-kode, vendeskærsplatte	XDPW 09T308 SR
Programmeringsradius ved $a_{p \text{ maks}}$	1,99 mm
Type	HÅRD
Hjørneradius	0,8 mm
Type	HB7720
Skæremateriale	HM

Maks. skæredybde $a_{p,max}$	1,15 mm
Tilspænding $f_z$ pr. tand	0,43 mm
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning