

RIHETEC

Kølemiddeldyse MiniKD med kugletilslutning, Type × rørlængde: 10X50**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319470 10X50
GTIN	4260711110375
Artikelklasse	33C

Beskrivelse**Udførelse:**

Til målrettet køling og smøring på skæret eller fjernelse af spånerne.

Udførelse i rustfrit stål, det fleksible rør kan bøjes til skæret. Maksimalt tryk op til 10 bar.

Specielt til kompakte VDI- og BMT-holdere **med kølemiddelboring**.

MiniKD er specielt udviklet til anvendelse i kompakte VDI-holdere, men passer også til mange andre værktøjsholdere med ekstern køling. Den udmærker sig ved sin enkle håndtering og det perfekte indstillelige kølemiddelrør. Monteringen er meget enkel.

Beskrivelse:

MiniKD er en kølemiddeldyse og består af en kugle i rustfrit stål eller gevind og et rør af fleksibelt kompositmateriale. Delene er fast forbundet med hinanden.

Bemærk:

Se 319476 eller 319477 for tilhørende gevindadaptere og forlængere.

Teknisk beskrivelse

Type	MiniKD
Kugle-Ø	10 mm
Udførelse	Kuglehoved
Længde, rør	50 mm
Rørgennemførings-Ø	4 mm
Indvendig køling	ja
Produkttype	Kølemiddeldyse

