

RIHETEC

## Kølemiddeldyse JetKD-A med gevindtilslutning, Gevind x dyselængde: G1/8X20



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	319473 G1/8X20
GTIN	4260711110306
Artikelklasse	33C

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Til målrettet køling og smøring på skæret eller fjernelse af spånerne.

**Højtryksdysse** - Robust kølemiddeldyse egnet til højt tryk, retningsindstilling i hånden, stort indstillingsområde på op til 45° i alle retninger og en rørgennemførings-Ø på 4 mm.

Med JetKD-A har du en robust kølemiddeldyse til brug i moderne CNC-drejmaskiner. Den egner sig både til indbygning i faste eller drevne værktøjsholdere. Maskiner med højtrykspumper har brug for specielle kølemiddeldyser, som passer til det højere tryk. Det er her JetKD-A kommer ind i handlen! Den stort dimensionerede gennemgang giver en stærk kølemiddel-stråle, der er let at kontrollere. Retningsindstillingen sker manuelt. Drej blot i den ønskede retning og spænd omløbermøtrikken fast. Takket være den store drejningsradius er det muligt at indstille den med en vinkel på op til 45° i alle retninger.

#### Beskrivelse:

JetKD-A består af tre dele, der er dimensioneret til en optimal funktion og en lang levetid. Især ved en så vigtig komponent som en kølemiddeldyse kommer det an på den rigtige kombination af alle komponenter. Den nederste del har et konisk gevind og skrues i kølemiddelboringen ved hjælp af en unbrakonøgle. På den måde kan dysen fikseres med en omløbermøtrik.

#### Anvendelse:

Til brug på statiske og drevne drejeholdere via gevindtilslutning.

#### Bemærk:

Se 319476 eller 319477 for tilhørende gevindadaptere og forlængere.

### Teknisk beskrivelse

Type	JetKD-A
Længde, dyse	20 mm
Tilslutningsgevind	G1/8
Udførelse	Gevind
Rørgennemførings-Ø	4 mm
Indvendig køling	ja
Produkttype	Kølemiddeldyse