

Garant**Centreringsdorn, Type: 120/138****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	360027 120/138
GTIN	4045197812810
Artikelklasse	310

Beskrivelse**Udførelse:**

Nulpunktsspændingen i GARANT ZeroClamp-systemet er en vigtig funktion for moderne produktionssystemer, især ved automatiseret produktion. Takket være en speciel kontaktgrænseflade sikrer det en præcis og pålidelig gentagelsesnøjagtighed for nulpunktet. Systemets pneumatiske spændekraft holder emnerne sikkert fast i den ønskede position, så emnerne kan skiftes hurtigt og præcist uden at skulle ændre positionen igen. Det reducerer klargøringsarbejdet og øger produktiviteten. Nulpunktsspændingen i GARANT ZeroClamp-systemet er uundværlig for effektive produktionsprocesser. Få mere at vide om den innovative teknologi bag GARANT ZeroClamp, og optimér din produktion.

Anvendelse:

Muliggør hurtig kørsel til et punkt på maskinbordet og justering af spændetoppen.

Passer til:

Spændetoppe str. 120 og 138.

Teknisk beskrivelse

Skaft-Ø	25 mm
Samlet længde	150 mm

Skaftlængde	50 mm
Serie	ZeroClamp
Produkttype	Centeringsdorn