



## Kølemiddeldyse HighPressure vinklet 60°, Gevind: G1/8



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	319475 G1/8
GTIN	2050002048225
Artikelklasse	33C

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Til målrettet køling og smøring på skæret eller fjernelse af spånerne.

**Højtryksdyse** – Specielt til høje tryk op til 80 bar. Dysens vinkelposition kan indstilles. Robust og slidstærk udførelse i aluminium.

60° vinklet dyse, flerhulsudførelse 7 (huller) × Ø 1 mm.

#### Anvendelse:

Til brug på statiske og drevne drejeholdere via en gevindtilslutning.

### Teknisk beskrivelse

Type	vinklet
Udførelse	Gevind
Tilslutningsgevind	G1/8
Rørgennemførings-Ø	1 mm
Indvendig køling	ja
Produkttype	Kølemiddeldyse

