

Garant**Dobbeltspændetop, Type: 120****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	360028 120
GTIN	4045197812827
Artikelklasse	310

Beskrivelse**Udførelse:**

Nulpunktsspændingen i GARANT ZeroClamp-systemet er en vigtig funktion for moderne produktionssystemer, især ved automatiseret produktion. Takket være en speciel kontaktgrænseflade sikrer det en præcis og pålidelig gentagelsesnøjagtighed for nulpunktet. Systemets pneumatiske spændekraft holder emnerne sikkert fast i den ønskede position, så emnerne kan skiftes hurtigt og præcist uden at skulle ændre positionen igen. Det reducerer klargøringsarbejdet og øger produktiviteten. Nulpunktsspændingen i GARANT ZeroClamp-systemet er uundværlig for effektive produktionsprocesser. Få mere at vide om den innovative teknologi bag GARANT ZeroClamp, og optimér din produktion.

Anvendelse:

Til fri placering af den dobbeltsidige spændetop på plader med faste afstande, spændetårne etc. Sådan laver et defineret nul- eller referencepunkt af en gevindbøsning på din plade med faste afstande!

Leveringsomfang:

2 spændetoppe, 2 koblingsstik.

Specialtilbehør:

Spændebolt nr. 360025.

Bemærk:

Flere indtil 200 mm kan leveres på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Højde H	100 mm
Indekseringsboring tilgængelig	ja
Holdekraft	25 kN
Spændetop-Ø d	120 mm
Serie	ZeroClamp
Produkttype	Spændetop