

**Kombi-planforsænker, Størrelse / forsænker-Ø: 0/9,5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	156730 0/9,5
GTIN	4033591011861
Artikelklasse	16C

Beskrivelse**Udførelse:**

Takket være spiralnoterne særdeles god spåntagning og perfekt spåntransport. **Kan let efterslibes.** Forsænkeren er sikret mod at dreje sig i holderen.

Anvendelse:

Til forsænkning af skruer iht. DIN eller **med en passende kombination af forsænker og styr til fremstilling af trinboringer eller sænkninger uden for standarden.**

Bemærk:

Planforsænker også i HSS med TIN-belægning som ekstraudstyr samt påloddede HM-skær og med ISO-vendeplatter i „T“-form kan leveres på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Forsæknings-Ø	9,5 mm
Antal skær Z	3
Skærlængde	14 mm
Skaft-Ø	10 mm
Sænketrinvinkel	180 grader
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HSS
Norm	Fabriksstandard

Indvendig køling	ja
Produkttype	Skæreforsats til forsækning

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	40 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	60 m/min	N
Alu > 10% Si	betinget egnet	20 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	25 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	20 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	betinget egnet	10 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	betinget egnet	5 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	betinget egnet	5 m/min	M
våd, maksimal	egnet		