



Sæt med 6-kantede toppe, 1/2 tomme firkant 10 dele



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	639430
GTIN	4013288184238
Artikelklasse	63F

Beskrivelse

Udførelse:

Drev-/forbindelsesdele iht. **DIN 3122 / 3123;**

toppe iht. **DIN 3124.**

Indvendig/udvendig firkant iht. **DIN 3120.**

Anvendelse:

Til skruer med udvendig sekskant/møtrikker sekskant-indsats med gevind M6 – M12.

Materiale:

Krom-molybdæn-stål, matforkromet.

Leveringsomfang:

Toppe, sekskantede: 10 stk. i str. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

Opbevaring i: tekstilfoldetaske med burrelukning

Teknisk beskrivelse

Drivfirkant	1/2 tommer
Antal dele	10
Drivprofil	Sekskant-topnøgle
Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle	10-19 mm

Producentbetegnelse	8790 C HF 1
Længde	165 mm
Bredde	140 mm
Højde	65 mm
Produkttype	Topnøgleindsats