

Fladgribermagnet med indvendigt gevind, Ferrit, Ø: 63mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	085915 63
GTIN	2050000965302
Artikelklasse	08Q

Beskrivelse

Udførelse:

- Afskærmet flad magnet i hård ferrit med gevindbøsning.
- Forzinket overflade.
- Temperaturbestandig op til maks. 120 °C.

Anvendelse:

Til spænding, montering og indbygning via fastgøring med skruer.

Bemærk:

Skruekrog med udvendigt gevind under nr. 085921.

Teknisk beskrivelse

Højde	14 mm
Materiale, overflade	forzinket
Ø	63 mm
Gevindbøsning	ja
Højde med gevind	30 mm
maks. temperaturbestandighed	120 °C
Gevind	M8 mm
Vægt	240 g
Nom. holdekraft	350 N

Materiale, magnetkerne	Ferrit
Produkttype	Fladgribermagnet