

Garant**Maskinrulletapper med smørenoter HSS-E-PM form C 6HX, TiN, M: M3,5****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	139178 M3,5
GTIN	4045197509109
Artikelklasse	11H

Beskrivelse**Udførelse:**

DIN 2174 (\approx DIN 371 \leq M10; \approx DIN 376 \geq M12). Med smørenoter; optimal smøreeffekt også ved dybere gevind.

Toleranceklasse: ISO 2X/6HX.

Den **innovative polygoniske form** muliggør et bredt anvendelsesområde. Den **multifunktionelle lagstruktur** giver en **optimal standtid** også ved **meget faste materialer**.

Toleranceklasse: ISO 2X 6HX

Gevindstigning: 0,6 mm

Samlet længde L: 56 mm

Skaft-Ø D_s: 4 mm

Skaftfirkant □: 3 mm

Kernehul-Ø med vejledende værdi: 3,25 mm

Teknisk beskrivelse

Antal skær Z	3
Gevindstigning	0,6 mm
Antal spånnoter	3
Gevind-Ø	3,5 mm
Skaft-Ø D _s	4 mm
Skaftfirkant □	3 mm
Samlet længde L	56 mm
Kernehul-Ø med vejledende værdi	3,25 mm

Toleranceklasse	ISO 2X 6HX
Gevinddybde	10,5 mm
Gevindstørrelse	M3,5
Belægning	TiN
Gevindtype	M
Flankevinkel	60 grader
Skæremateriale	HSS E PM
Norm	DIN 2174
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3xD ved bund- og gennemgangshul
Skæreretning	højre
Farvering	grøn
Produkttype	Rulletap