

Garant**Spånbrydertapper HSS-E, vaporiseret, M: M1,2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	132640 M1,2
GTIN	4045197072184
Artikelklasse	11H

Beskrivelse**Udførelse:****Føringsdel med smørenoter**, men uden spånnoter.

Str. M1,7 – M2,3 – M2,6 med gammel DIN-profil.

Med skæreansnit. Toleranceklasse: ISO 1 4H**Teknisk beskrivelse**

Kernehul-Ø	0,95 mm
Gevindstigning	0,25 mm
Antal spånnoter	2
Gevind-Ø	1,2 mm
Antal skær Z	2
Norm	DIN 371
Skaft-Ø D _s	2,5 mm
Samlet længde L	40 mm
Skaftfirkant □	2,1 mm
Toleranceklasse	ISO 1 4H
Skæremateriale	HSS E
Gevinddybde	3,6 mm
Gevindtype	M
Gevindstørrelse	M1,2

Belægning	vaporiseret
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Farvering	grøn
Produkttype	Snittapper

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	betinget egnet	6 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	6 m/min	M
CuZn	betinget egnet	13 m/min	N
Uni	egnet		
Olie	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		