



Laserafstandsmåler, Type: GLM50-27C



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	465560 GLM50-27C
GTIN	4059952518824
Artikelklasse	46T

Beskrivelse

Udførelse:

Laserafstandsmåler med robust, stødsikkert hus, stænkvands- og støvbeskyttet. Belyst display med tre linjer til optimal læsbarhed. Laserklasse 2 iht. IEC 825-1. Enkel håndtering med forbedret brugeroverflade og belyst display. Afsætningsfunktion. Den integrerede 360° hældningssensor viser hældningen af et objekt ved at lægge huset direkte på og muliggør en indirekte højdemåling. Opret digitale plantegninger, importer eksisterende plantegninger, redigér og eksportér arbejdsresultat samt enkel byggepladsmåling. Hurtig og effektiv dataoverførsel og dokumentation takket være Bluetooth-forbindelse og Bosch MeasureOn-app.

Udførelse reklametekst:

Laserafstandsmåler med robust, stødsikkert hus, stænkvands- og støvbeskyttet. Belyst display med tre linjer til optimal læsbarhed. Laserklasse 2 iht. IEC 825-1. Stativgevind 1/4 tommer. Den integrerede 360° hældningssensor viser hældningen af et objekt ved at lægge huset direkte på og muliggør en indirekte højdemåling. Opret digitale plantegninger, importer eksisterende plantegninger, redigér og eksporter arbejdsresultater samt enkel byggepladsmåling. Dataoverførsel via Bluetooth®.

Funktion:

IP64: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive taske. Inkl. batterier nr. 081551 LR6.

Specialtilbehør:

Målestativ nr. 468558.

Teknisk beskrivelse

Vægt	200 g
Addition / subtraktion	ja
Serie	GLM50-27C
Hældningssensor	360 grader
Stativgevind	1/4 tommer
Interface	Bluetooth-port
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081551 LR6
Batterilevetid (målinger)	25000
Længde	119 mm
Indirekte måling (pythagoras)	ja
Energiforsyning	Batteridrevet
Antal medfølgende batterier	2
Hentning af seneste måling	ja
Målenøjagtighed	±1,5 mm
Højde	29 mm
Minimal-/maksimalmåling	ja
Bredde	53 mm
Rækkevidde	50 m
Strømforsyning	081551 LR6
Beskyttelsesklasse IP	IP 65
Areal- og volumenberegning	ja
Laserklasse iht. IEC 825-1	2
Produkttype	Afstandsmåler

