

Garant**Borestænger HSS, højre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 8/07mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260328 8/07
GTIN	4062406401061
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Spændehøjde L_2	7 mm
Hovedlængde L_1	20 mm
Vendepatteskruesæt	269028 7
Plattestørrelse	7 mm
Midterforskydning L_3	8 mm
ISO-kode holder	AH08K SDQCR/L07
Samlet længde L	125 mm
Mindste forborings-Ø D_{min}	12 mm
passende vendeskærsplatter	DC.. 0702..
Indstillingsvinkel κ	107,5 grader
Skaft-Ø D_s	8 mm
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	5×D
Skæremateriale	HSS
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt

Produkttype

Borestang

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 7

269028 7