

Garant**Borestænger HSS, Venstre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 8/07mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260329 8/07
GTIN	4062406401078
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Indstillingsvinkel κ	107,5 grader
Mindste forborings-Ø D_{\min}	12 mm
Spændehøjde L_2	7 mm
ISO-kode holder	AH08K SDQCR/L07
Vendeplatteskruesæt	269028 7
passende vendeskærsplatter	DC.. 0702..
Samlet længde L	125 mm
Hovedlængde L_1	20 mm
Plattestørrelse	7 mm
Midterforskydning L_3	8 mm
Skaft-Ø D_s	8 mm
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	5×D
Skæremateriale	HSS
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt

Produkttype

Borestang

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 7

269028 7