

Garant**Borestænger HSS, højre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 8/07mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260332 8/07
GTIN	4062406401085
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Samlet længde L	125 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 7
Indstillingsvinkel κ	93 grader
Spændehøjde L ₂	7 mm
ISO-kode holder	AH08K SDUCR/L07
Mindste forborings-Ø D _{min}	13,5 mm
Udhængslængde L ₁	40 mm
Plattestørrelse	7 mm
passende vendeskærsplatter	DC.. 0702..
Midterforskydning L ₃	7,5 mm
Skaft-Ø D _s	8 mm
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	5×D
Skæremateriale	HSS
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt

Produkttype

Borestang

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 7

269028 7

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.
moment 500 cNm

659957 500