

**Garant****Borestænger HSS, Venstre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 8/07mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260333 8/07
GTIN	4062406401092
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Samlet længde L	125 mm
Spændehøjde L <sub>2</sub>	7 mm
Midterforskydning L <sub>3</sub>	7,5 mm
Mindste forborings-Ø D <sub>min</sub>	13,5 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 7
passende vendeskærsplatter	DC.. 0702..
ISO-kode holder	AH08K SDUCR/L07
Udhængslængde L <sub>1</sub>	40 mm
Plattestørrelse	7 mm
Indstillingsvinkel κ	93 grader
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	8 mm
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	5×D
Skæremateriale	HSS
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt

Produkttype

Borestang

---

**Tilbehør**

Vendeplatteskruesæt Type 7

269028 7

Momentskruestrækker med skala, skifteklingsholder Maks.  
moment 500 cNm

659957 500