

Garant GREENPLUS

GARANT GreenPlus Flex Cleaner, Indhold (ml eller l): 20**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	088001 20
GTIN	4062406400873
Artikelklasse	01L

Beskrivelse**Udførelse:**

NSF-certificeret. Egnede til brug i fødevarerindustrien.

Fleksibelt affedtningmiddel til hurtig fjernelse af olier, emulsioner og fedtstoffer. Kan blandes med vand til 1:10. 20 liters dunk. Efter behov kan der bestilles en passende aftapningshane (nr. 088010 str. 20-30).

Flex Cleaner er desuden egnet til anvendelse i højtryksrensere og gulvrenørigs anlæg uden at danne særligt meget skum, så det kan bruges fleksibelt på alle de steder, hvor skum kan være forstyrrende. Under rengøring beskyttes bl.a. aluminium og messingoverflader op til 75°C mod anløbning. Rengøringsmidlet giver også en midlertidig rustbeskyttelse. Ved manuel anvendelse sprøjtes rengøringsmidlet på og tørres af med en klud efter kort tid. Ved anvendelse i fødevarerindustrien skylles overfladen af med en tilstrækkelig mængde vand efter rengøringen.

- **Kræver ikke særlig mærkning.**
- **Kan anvendes både manuelt og maskinelt.**
- **NSF-certificeret til fødevarerområdet.**
- **Egnet til genopfyldning af sprøjteflasker og tryksprøjter.**

Teknisk beskrivelse

Form	flydende
------	----------

Farve	transparent
Kogepunkt	100 °C
Lagertemperatur	2 - 35 °C
Udførelse	Dunk
Bæredygtighed	GARANT GreenPlus
pH-værdi	9
Tæthed	1,01 g/cm ³
Indhold	20 l
Serie	GreenPlus
Produkttype	Universalrengøringsmiddel

Tilbehør

GARANT GreenPlusDunk med aftapningshane passende til dunkstørrelse 20-30 l

088010 20-30