

Garant GREENPLUS

GARANT GreenPlus Acid Cleaner, Indhold (ml eller l): 20**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	088002 20
GTIN	4062406400897
Artikelklasse	01L

Beskrivelse**Udførelse:**

NSF-certificeret. Egnet til brug i fødevarerindustrien.

Det **sure universalmiddel**, der ikke kræver særlig mærkning. Fjerner sikkert rust, kalk og mineralske aflejringer og er skånsomt mod materialet. Kan blandes med vand til 1:10. 20 liters dunk. Efter behov kan der bestilles en passende aftapningshane (nr. 088010 str. 20-30). Rengøringsmidlet påføres, og efter kort tid kan det løsnede snavs tørres af eller skylles af med vand.

- **Kræver ikke særlig mærkning.**
- **Kan anvendes manuelt.**
- **NSF-certificeret til fødevarerområdet.**
- **Til genopfyldning af sprøjteflasker og tryksprøjter.**

Teknisk beskrivelse

Udførelse	Dunk
Form	flydende
Farve	transparent
Kogepunkt	100 °C

Lagertemperatur	2 - 35 °C
Bæredygtighed	GARANT GreenPlus
Tæthed	1,04 g/cm ³
pH-værdi	2,2
Indhold	20 l
Serie	GreenPlus
Produkttype	Universalrengøringsmiddel

Tilbehør

GARANT GreenPlusDunk med aftapningshane passende til dunkstørrelse 20-30 l	088010 20-30
--	--------------