

Garant GREENPLUS

GARANT GreenPlus Finisher, Indhold (ml eller l): 20**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	088004 20
GTIN	4062406403133
Artikelklasse	01L

Beskrivelse**Udførelse:**

NSF-certificeret. Egnede til brug i fødevarerindustrien.

Affedtningsmiddel og Finisher til den hurtige, daglige fjernelse af bearbejdningsolie, rustbeskyttelse, fin voks, emulsioner, limrester og andet snavs. Opfylder de højeste krav til renlighed, specielt før lakering, coating og limning. Markant reduktion af VOC sammenlignet med konventionelle opløsningsmidler. 20 liters dunk. Efter behov kan der bestilles en passende aftapningshane (nr. 088010 str. 20-30).

Finisher er et alternativ til opløsningsmidler, koldrengøringsmidler eller cellulosefortynder. De tilføjede korrosionsinhibitorer giver midlertidig rustbeskyttelse. Sammenlignet med almindelige vandholdige rengøringsmidler fordamper det hurtigere.

- **Kræver ikke særlig mærkning.**
- **Kan anvendes manuelt.**
- **Til genopfyldning af sprøjteflasker og tryksprøjter.**

Teknisk beskrivelse

Farve	transparent
Form	flydende

Udførelse	Dunk
Flammepunkt	38 °C
Lagertemperatur	2 - 35 °C
Kogepunkt	80 °C
Bæredygtighed	GARANT GreenPlus
Tæthed	0,99 g/cm ³
pH-værdi	11,4
Indhold	20 l
Serie	GreenPlus
Produkttype	Universalrengøringsmiddel

Tilbehør

GARANT GreenPlusDunk med aftapningshane passende til dunkstørrelse 20-30 l

088010 20-30