

Garant**GARANT GreenPlus Power Force, Indhold (ml eller l): 20****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	088006 20
GTIN	4062406403171
Artikelklasse	01L

Beskrivelse**Udførelse:**

NSF-certificeret. Egnet til brug i fødevarerindustrien.

Ekstremt høj affedtningseffekt takket være hybridteknologi. Fastbrændt snavs, specialfedt, olier, sod, gummirester, bitumen, voks og pasta løsnes vha. planteekstrakter og fjernes hurtigt fra overfladen vha. den nyeste tensidteknologi. 20 liters dunk. Efter behov kan der bestilles en passende aftapningshane (nr. 088010 str. 20-30).

Power Force er et vandholdigt, meget lidt skummende rengøringsmiddel, der er baseret på bæredygtige indholdsstoffer. Takket være de naturlige virkemidler løsnes snavs effektivt, uden at beskadige overfladerne. Det har en behagelig duft og er fri for opløsningsmidler og VOC, hvilket gør den velegnet til effektivt, sikkert arbejde. Power Force er et effektivt alternativ til opløsningsmidler. Foruden manuel brug, kan det også anvendes i delerenseapparater. I den forbindelse kan rengøringsmidlet anvendes flere gange iht. filosofien om et bæredygtigt kredsløb. Det sparer ikke kun ressourcer, men formindsker også mængden af affald. Takket være NSF-certificeringen kan rengøringsmidlet ikke bare anvendes inden for vedligeholdelse og pleje, men også inden for fødevarerindustrien.

- **Kræver ikke særlig mærkning.**
- **Kan anvendes både manuelt og maskinelt.**
- **NSF-certificeret til fødevarerområdet.**
- **Egnet til genopfyldning af sprøjteflasker og tryksprøjter.**

Teknisk beskrivelse

Kogepunkt	100 °C
Form	flydende
Farve	transparent
Temperaturanvendelsesområde	2 - 40 °C
Lagertemperatur	2 - 35 °C
Udførelse	Dunk
Bæredygtighed	GARANT GreenPlus
Tæthed	1,007 g/cm ³
pH-værdi	10,5 - 11
Indhold	20 l
Serie	GreenPlus
Produkttype	Universalrengøringsmiddel

Tilbehør

GARANT GreenPlusDunk med aftapningshane passende til dunkstørrelse 20-30 l

088010 20-30