

**HOLEX****ER-spændetangspatron Form AD, SK 40 A = 70, til ER-spændepatronstørrelse: 20****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	300475 20
GTIN	4062406418274
Artikelklasse	32A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Slebet udvendig og indvendig konus. Med Balluff-/RFID-chip-boring.

**HOLEX –**

HOLEX præcisionsspændemøtrik HOLEX afbalanceret ( $G6,3/18.000 \text{ min}^{-1}$ , alle skafter er blæst med fine glasperler. Afbalanceringsgrad  $G6,3/18.000 \text{ min}^{-1}$ ).

**Anvendelse:**

Til opspænding af værktøjer med cylinderskaft i spændetænger iht. DIN 6499 - form A og B.

**Leveringsomfang:**

Inklusive spændemøtrik.

**Specialtilbehør:**

Spændebolte (AB) Nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835, ER-spændenøgler nr. 309680 eller 613300, ER-spændepatroner nr. 308901 – 309449, ER-spændemøtrikker nr. 309615 (til tætningsskiver), tætningsskiver nr. 309625 – 309645 (til nr. 309615).

Spåntagningsstrategi: HSC

Spændeområde: 1 - 13 mm

Udragende længde, A-mål: 70 mm

Udvendig Ø D: 34 mm

Ekstra møtrik HOLEX nr. 309580: 20

**Teknisk beskrivelse**

Udragende længde, A-mål	70 mm
Udvendig Ø D	34 mm
Ekstra møtrik HOLEX nr. 309580	20
Spændeområde	1 - 13 mm
Spænde-Ø D <sub>1</sub>	1-13 mm
Adapter	SK 40 A = 70
Holder-standard	ISO 7388-1
Form	AD
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 6,3 ved 18000 min <sup>-1</sup>
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HSC
Balluffchip-boring	ja
Produkttype	Spændepatron