



ER-spændetangspatroner, mini/slank Form AD, SK 40 A = 160, til ER-spændepatronstørrelse: 11



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	300661 11
GTIN	4062406422516
Artikelklasse	32A

Beskrivelse

Udførelse:

Spændemøtrik afbalanceret **til HSC**. ER11-gennemgang boret op. Skafter slebne efter hærkning (rolig gang!).

· **Leveres som standard med Balluffchip-boring.**

Anvendelse:

Til spænding af værktøj med cylinderskaft iht. 6499.

Leveringsomfang:

Inklusive High-Speed ER-Mini-møtrik nr. 309650.

Specialtilbehør:

ER-spændepatroner, nr. 308881 – 309434. ER-spændenøgle nr. 309740.

Fastspændingsbolte (AB) nr. 308600 – 308806. AB-spændenøgler nr. 308820; 308830.

Teknisk beskrivelse

Spændeområde	0,5 - 7 mm
Udvendig Ø D	16 mm
Til ER-spændetænger	11 mm
Nyttelængde L _N	130 mm
Udragende længde, A-mål	160 mm
passende spændenøgle nr. 309740	11

Spænde-Ø D ₁	1-7 mm
Adapter	SK 40 A = 160
Holder-standard	ISO 7388-1
Form	AD
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 6,3 ved 18000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HSC
Produkttype	Spændepatron

Tilbehør

Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 40	308650 40
Spændebolt Hurco 45° med 4 mm boring og pasningtætnet Passer til konus 40	308801 40
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 2 mm	308918 2
AntræksbolteForm A Passer til konus 40	308600 40
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 5 mm	308918 5
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40	308760 40
Antræksboltetætnet Passer til konus 40	308635 40
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 2,5 mm	308881 2,5
Spændebolt Hurco 90° med pasningtætnet Passer til konus 40	308806 40
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 4 mm	308918 4
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 5 mm	308881 5
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 4,5 mm	308881 4,5
Specialspændebolt uden indvendigt gevindtætnet Passer til konus 40	308700 40
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 5 mm	308882 5
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 3 mm	308918 3
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 2 mm	308881 2

ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 1 mm	308881 1
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 7 mm	308881 7
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 1 mm	308918 1
ER-spændetangssæt, 15 dele, 2-16mm	309240
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40	308795 40
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 40	308620 40
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 3 mm	308882 3
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 3,5 mm	308881 3,5
Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 40	308740 40
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 1,5 mm	308881 1,5
ER-spændetangssæt, 13 dele, 1-7mm	309010
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 6 mm	308882 6
Antræksbolteform B Passer til konus 40	308640 40
Spændebolt Hurco 45° med pasningtætnet Passer til konus 40	308802 40
Spændenøgler til antræksbolteDIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 40	308820 40
Antræksboltetætnet, form A Passer til konus 40	308610 40
Nøgle til ER-minimøtrik Til ER-spændetangspatron 11	309740 11
Specialspændebolt uden indvendigt gevindtætnet Passer til konus 40	308720 40
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 6 mm	308918 6
ER-spændenøgle Til ER-spændetangspatron 40	309680 40
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 4 mm	308882 4
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 6,5 mm	308881 6,5
AntræksbolteMori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40	308630 40
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40	308765 40
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 6 mm	308881 6
Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 40	308785 40
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 7 mm	308918 7

ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 5,5 mm	308881 5,5
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 4 mm	308881 4
Spændebolt, 18CrNiMo7tætnet, form B Passer til konus 40	308615 40
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40	308790 40
ER-spændetangssæt, 7 dele, 1-7mm	309155
Spændebolt, 18CrNiMo7Form A Passer til konus 40	308605 40
AntræksbolteMazak, form A Passer til konus 40M	308670 40M
Antræksboltetætnet Passer til konus 40	308660 40
Spændenøgler til antræksboltelSO 7388 passer til konusdornstørrelse 40	308830 40
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 3 mm	308881 3
ER-spændenøgle1/2 tomme not Til ER-spændetangspatron 40	309700 40
AntræksbolteMori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40	308625 40
ER-spændetang til snittap Nom. spænde-Ø d 2,8 mm	309399 2,8
ER-spændetang til snittap Nom. spænde-Ø d 3,5 mm	309399 3,5
ER-spændetang til snittap Nom. spænde-Ø d 6 mm	309399 6
ER-spændetang til snittap Nom. spænde-Ø d 2,5 mm	309399 2,5
ER-spændetang til snittap Nom. spænde-Ø d 4,5 mm	309399 4,5
ER-spændetang til snittap Nom. spænde-Ø d 4 mm	309399 4