

**ER-spændetangholder Form E4, VDI 20, til ER-spændepatronstørrelse: 25****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319510 25
GTIN	4062406423049
Artikelklasse	32U

**Beskrivelse****Anvendelse:**

Primært til boring og centrering.

**Norm:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Teknisk beskrivelse**

$l_3$	18 mm
$l_9$	50 mm
Til ER-spændetænger	25
$d_6$	50 mm
Passende spændetænger	430 E (ER 25)
Spændeområde $d_2$	1 - 16 mm
$l_8$	38 mm
$d_{10}$	42 mm
Form	E
VDI-størrelse	VDI 20

Farvekode VDI-skaft	VDI 20
Produkttype	VDI-spændetangsholder