

**OZ-spændetangholder Form E3, VDI 40, Type: 1,5-25****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319505 1,5-25
GTIN	4062406423018
Artikelklasse	32U

Beskrivelse**Anvendelse:**

Primært til boring og centrering.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Teknisk beskrivelse

Passende spændetænger	462 E
l_8	59 mm
Udv. Ø d_{10}	60 mm
l_3	22 mm
Spændeområde d_2	2 - 25 mm
Krave-Ø d_6	83 mm
l_9	75 mm
Form	E
VDI-størrelse	VDI 40
Farvekode VDI-skaft	VDI 40

Produkttype

VDI-spændetangholder