

**ER-spændetangholder Form E4, VDI 20, til ER-spændepatronstørrelse: 16****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319510 16
GTIN	4062406423032
Artikelklasse	32U

**Beskrivelse****Anvendelse:**

Primært til boring og centrering.

**Norm:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Teknisk beskrivelse**

Til ER-spændetænger	16
Passende spændetænger	426 E (ER16)
$l_8$	12 mm
$l_3$	18 mm
$d_{10}$	28 mm
$d_6$	50 mm
$l_9$	37 mm
Spændeområde $d_2$	1 - 10 mm
Form	E
VDI-størrelse	VDI 20

Farvekode VDI-skaft

VDI 20

Produkttype

VDI-spændetangholder