

**HOLEX****Industrikobling Udvendigt gevind, Udvendigt tilslutningsgevind: 1/2tommer****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 080230 1/2    |
| GTIN                | 4062406403201 |
| Artikelklasse       | 02A           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

Industrikobling konstrueret til optimeret, høj gennemstrømning på 2000 l/min (luft), **NW 7,8**. Ensidedt spærrende, førsteklasses og robust lynlukningskobling. Ventil med god gennemstrømning, ekstremt høje gennemstrømningsværdier, lavt trykfald, lang levetid, stor driftssikkerhed og absolut tæthed.

Driftstryk: PN 35 bar / temperatur: -20 °C til +100 °C.

**Materiale:**

Messing forniklet, hylster af hærdet og forniklet stål.

**Teknisk beskrivelse**

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Udvendigt tilslutningsgevind | 1/2 tommer |
| Gennemstrømningsværdi        | 2000 l/min |
| Materiale                    | Messing    |
| maks. driftstryk             | 35 bar     |
| Produkttype                  | Kobling    |

